



HR554

Relé dif. tipo B (4 canais) 0,03-3A

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente de funcionamento residual nominal I _{dn}	30 mA
	100 mA
	300 mA
	500 mA
	1000 mA
	3000 mA

Toroides: Sobrecarga permitida	30 kA/100 ms
--------------------------------	--------------

Equipamento

Com toróide de fuga à terra	Sim
-----------------------------	-----

Índice de proteção

Tipo de corrente residual	B
---------------------------	---

Modo de configuração

Atraso de tempo da corrente diferencial	0,1 s
Atraso de tempo ajustável	Sim

Dimensões

Distância máxima da ligação entre recetor e emissor	Par entrançado de 25 m e 50 m
---	-------------------------------

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim