



EHN711



ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 72x72 24h ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εξοπλισμός

Αριθμός καναλιών 1

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος κατά τη λειτουργία 0,7 W

Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου 1600 W

Ισχύς λάμπας πυρακτώσεως 1000 - 1000 W

Λειτουργίες

Αριθμός καναλιών λειτουργίας 1

Σύνδεση

Αριθμός επαφών 1

Εύκαμπτος αγωγός διατομής 1 - 2.5 mm²

Διατομή άκαμπτου αγωγού 1 - 2.5 mm²

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -10 - +45 °C

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 4

Διαστάσεις

Ύψος 72 mm

Πλάτος 72 mm

Βάθος 50 mm

Κείμενο

Λειτουργία διακόπτη Μεταγωγική επαφή

Τρόπος εγκατάστασης Για επιτοίχια τοποθέτηση

Αντοχή

Ηλεκτρική αντοχή σε ονομαστικό φορτίο σε AC1 σε κύκλους λειτουργίας 50000

Κείμενο

Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες

Τάση

Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue 230 - 240 V

Ρυθμίσεις

Κύκλοι προγραμμάτων Κύκλος προγράμματος: 24 ώρες

Ελάχιστος χρόνος διακοπής 15 min

Φωτισμός

Ισχύς λαμπτήρα LED 70 W

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι