



LF300M

Pojistka válcová, velikost 10x38, 0,5A aM, 500V AC

Technické vlastnosti

Pojistka

Charakteristika pojistek	aM
Velikost pojistky	10.3 x 38

Elektrický proud

Jmenovitý proud	0,50 A
-----------------	--------

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	0,49 W
--	--------

Hlavní elektrické atributy

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1	120 kA
--	--------

Napětí

Typ napájecího napětí	AC
Jmenovité napětí	500 - 500 V

Architektura

Vypínací charakteristika	C
--------------------------	---

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano