



SPB065R

Patroon fase 65kA voor SPBN265R en SPB465R

Technische karakteristieken

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Spanning

Nominale spanning U _e	240 - 415 V
Continu bedrijfsspanning U _c volgens IEC61643-1	305 V
Spanningsbeveiliging U _p volgens IEC61643-1	1,45 kV

Elektrische Stroom

Nominale ontladstroom I _n 8/20μs L-N(PEN)/N-PE IEC61643	20 kA
--------------------------------------------------------------------	-------

Afmetingen

Hoogte	52,4 mm
Breedte	17,5 mm
Diepte	55,3 mm

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 80 °C
---------------------	-------------

Netwerkconfiguratie

Netwerktype	TN-C TN-S TT
-------------	--------------------

Normen

Klasse volgens IEC61643	T2
-------------------------	----

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Installatie, montage

Nominaal aandraaimoment	3 - 3 NM
-------------------------	----------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja