



WNT942B

**1 touche Cubyko KNX pour volet roulant coloris Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type d'organe de commande	Touche simple
---------------------------	---------------

**Matière**

Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010
Finition	Mat
Matériau	Plastique
Traitements	Non traité

**Dimensions**

Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	27 mm

**Raccordement**

Type de connexion / prise	Fermeture à baïonnette
---------------------------	------------------------

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

**Equipement**

Fenêtre de contrôle / sortie lumineuse	Non
--	-----

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP55
Résistance aux chocs IK	IK05

**Textes**

Impression	Avec symbole « Flèches »
Mode d'installation	Montage dans un boîtier en saillie ou à encastrer
Bouton poussoir	Également pour les applications KNX : poussoir 1 poste et poussoir 1 poste groupé

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui