



WXF191B

Prise de courant gallery standard UK pure

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	13 A
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Pure
Code RAL	7011
Finition	Mat
Matériau	Polycarbonate (PC)
Traitement	Non traité

Dimensions

Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	35,65 mm
Nombre d'unités	1
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Connectivité

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

Equipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme française NF
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK05
Classe de protection (IP)	IP21

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

Textes

Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
------------	--

Adapté à

gallery	
---------	--

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui