




WXF191T

Utičnica, gallery, (Britanski standard) titanij

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja 13 A

Napon

Nazivni napon 250 - 250 V

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -10 - 35 °C

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Materijali

RAL kod 7011

Obrada površine Mat

Materijal Polikarbonat (PC)

Obrada Neobrađeno

Dimenzije

Visina 45 mm

Širina 45 mm

Dubina 35,65 mm

Broj jedinica 1

Montažna dubina ugradbenih kutija 40 mm

Povezivost

Vrsta montaže Uklopna montaža

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu Francuska norma NF

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Ne

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Da

Sa signalnom lampom Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Kapacitet

Broj modula 2

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Ne

Otpornost na udarce IK IK05

Ingress Protection (IP) klasa IP21

Tekst

Otisak Bez otiska/natpisa

Zaštita Poboľšana zaštita od kontakta

Pogodno za

Hager gallery

Održivost

Bez halogena Da

Usklađeno sa REACH Da

Usklađeno sa RoHS Da