




WXF191N

## Utičnica, gallery, (Britanski standard) crna

### Tehničke karakteristike

#### Električna struja

Nazivna struja 13 A

#### Napon

Nazivni napon 250 - 250 V

#### Uvjeti korištenja

Radna temperatura -10 - 35 °C

#### Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

#### Materijali

RAL kod 7011

Obrada površine Mat

Materijal Polikarbonat (PC)

Obrada Neobrađeno

#### Dimenzije

Visina 45 mm

Širina 45 mm

Dubina 35,65 mm

Broj jedinica 1

Montažna dubina ugradbenih kutija 40 mm

#### Povezivost

Vrsta montaže Uklopna montaža

#### Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu Francuska norma NF

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Ne

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Da

Sa signalnom lampom Ne

#### Pribor

Ima polje za označavanje Ne

#### Kapacitet

Broj modula 2

#### Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Ne

Otpornost na udarce IK IK05

Ingress Protection (IP) klasa IP21

#### Tekst

Otisak Bez otiska/natpisa

Zaštita Poboľšana zaštita od kontakta

#### Pogodno za

Hager gallery

#### Održivost

Bez halogena Da

Usklađeno sa REACH Da

Usklađeno sa RoHS Da