




WXF191N

Utičnica, gallery, (Britanski standard) crna

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	13 A
----------------	------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 35 °C
-------------------	-------------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Materijali

RAL kod	7011
Obrada površine	Mat
Materijal	Polikarbonat (PC)
Obrada	Neobrađeno

Dimenzije

Visina	45 mm
Širina	45 mm
Dubina	35,65 mm
Broj jedinica	1
Montažna dubina ugradbenih kutija	40 mm

Povezivost

Vrsta montaže	Uklopna montaža
---------------	-----------------

Oprema

Vrsta priključaka/utikača za utičnicu	Francuska norma NF
Rotirani centralni umetak	Ne
Sa zglobnim poklopcem	Ne
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje	Da
Sa signalnom lampom	Ne

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Kapacitet

Broj modula	2
-------------	---

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta	Ne
Otpornost na udarce IK	IK05
Ingress Protection (IP) klasa	IP21

Funkcije

Sa orijentacijskim osvjetljenjem	Ne
Sa funkcijskom rasvjete	Ne

Identifikacija

Sa otiskom	Ne
------------	----

Tekst

Zaštita	Poboljšana zaštita od kontakta
---------	--------------------------------

Pogodno za

gallery	
---------	--

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da