



DAP245650ELN

DAP, vloerzuil dubbel, systo 45 mm, lengte 650 mm, natuurgeëloxeerd

Technische karakteristieken

Afmetingen

Diepte	130 mm
Breedte	68 mm
Installatiehoogte	0,65 - 0,65 m
Aanpassing van de hoogte	0 mm
Binnendoorsnede	3600 - 3600 mm ²
Vorm van de zuil	Rechthoekig
Dekselbreedte	45 mm

Deksel, deur

Aantal deksels	2
----------------	---

Uitrusting

Verstelbaar	Nee
Is draagbaar	Nee

Kabel

Positie kabelinvoer	Onder
---------------------	-------

Installatie, montage

Plafondmontage mogelijk	Nee
Geschikt voor bodemmontage	Ja

Materiaal

Materiaal	Aluminium
Oppervlaktebehandeling	Geanodiseerd
Kleur	Aluminium

Configuratie

Aantal zijden voor installatie	Dubbelzijdig
--------------------------------	--------------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----

Afbeeldingen | tekeningen

