



LF540M

Pojistka válcová, velikost 22x58, 40A aM, 690V AC

Technické vlastnosti

Pojistka

Charakteristika pojistek	aM
Velikost pojistky	22 x 58

Elektrický proud

Jmenovitý proud	40 A
-----------------	------

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	3,40 W
--	--------

Hlavní elektrické atributy

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost I _{cn} AC podle IEC 60898-1	80 kA
--	-------

Napětí

Typ napájecího napětí	AC
Jmenovité napětí	690 - 690 V

Architektura

Vypínací charakteristika	C
--------------------------	---

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano