



SPB040D

Patroon fase 40kA voor SPB240D/R en SPB440D/R

Technische karakteristieken

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Spanning

Nominale spanning Ue	240 - 415 V
Continu bedrijfsspanning Uc volgens IEC61643-1	275 V

Elektrische Stroom

Nominale ontladestroom In 8/20µs L-N(PEN)/N-PE IEC61643	20 kA
---	-------

Afmetingen

Hoogte	52,4 mm
Breedte	17,5 mm
Diepte	55,3 mm

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 80 °C
---------------------	-------------

Netwerkconfiguratie

Netwerktipe	TN TT
-------------	----------

Normen

Klasse volgens IEC61643	T2
-------------------------	----

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Installatie, montage

Nominaal aandraaimoment	3 - 3 NM
-------------------------	----------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja