



SPB040D

**Cartucho L-N Uc 275V In 20kA Imax 40kA Up 1,35kV**

**Características técnicas**

**Capacidad**

Número de módulos

1

**Tensión**

Tensión asignada de empleo en alterna

240 - 415 V

Tensión de servicio continuo Uc según IEC61643-1

275 V

**Corriente eléctrica**

Corriente de descarga nominal In 8 - 20 µs L-N (PEN) / N-PE IEC61643

20 kA

**Dimensiones**

Altura

52,4 mm

Anchura

17,5 mm

Profundidad

55,3 mm

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento

-40 - 80 °C

**Configuración de red**

Tipo de red

TN

TT

**Estándares**

T2

**Frecuencia**

Frecuencia

50 - 60 Hz

**Instalación, montaje**

Par de apriete nominal

3 - 3 Nm

**Sostenibilidad**

Sin halógenos

Sí

REACH - libre de SVHC

Sí

Conforme con RoHS

Sí