



SPB040D

ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 40kA ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ SPB140x/240x/440x

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 1

Τάση

Ονομαστική τάση λειτουργίας U_n 240 - 415 V

Συνεχής τάση λειτουργίας U_c σύμφωνα με το IEC 61643-1 275 V

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης I_n 8 - 20 μ s L-N(PEN)/N-PE IEC 61643 20 kA

Διαστάσεις

Ύψος 52,4 mm

Πλάτος 17,5 mm

Βάθος 55,3 mm

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -40 - 80 °C

Διαμόρφωση δικτύου

Είδος δικτύου TN TT

Standards

Κατηγορία απαιτήσεων IEC 61643 T2

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Ονομαστική ροπή σύσφιξης 3 - 3 Nm

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνα με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι