



WXP0209

Okvir, za KNX termostate, 1-struki, gallery, crna

Tehničke karakteristike

Kapacitet

| | |
|-------------|---|
| Broj: | 1 |
| Broj modula | 2 |

Materijali

| | |
|-----------------|-------------------|
| RAL kod | 9005 |
| Obrada površine | Mat |
| Materijal | Polikarbonat (PC) |
| Obrada | Lakirano |

Dimenzije

| | |
|--------|---------|
| Visina | 88 mm |
| Širina | 92 mm |
| Dubina | 9,30 mm |

Pribor

| | |
|--------------------------|----|
| Ima polje za označavanje | Ne |
|--------------------------|----|

Instalacija, montaža

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Položaj za montažu/spajanje | Vodoravno/Horizontalno |
|-----------------------------|------------------------|

Sigurnost

| | |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP21 |
| Otpornost na udarce IK | IK05 |

Uvjeti korištenja

| | |
|-------------------|-------------|
| Radna temperatura | -10 - 35 °C |
|-------------------|-------------|