



LS604

Nosač osigurača 3P+N 50A 690V L51 6M

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	107 mm
Širina	105 mm
Dubina	93 mm

Arhitektura

Broj polova	4
-------------	---

Električna struja

Nazivna struja	50 A
Nazivna struja osigurača	2 A 4 A 6 A 8 A 10 A 12 A 16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A

Kapacitet

Broj modula	6
-------------	---

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 40 °C
-------------------	------------

Instalacija, montaža

Nazivni zatezni moment	3,5 - 3,5 Nm
Montiranje na	DIN šina

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN	20,16 W
-----------------------------	---------

Napon

Nazivni izolacijski napon Ui	690 V
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp	8 kV
Vrsta napajanja	AC
Kategorija prenapona prema standardu IEC 60947-1	3

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Veza

Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za fleksibilne vodiče	16 - 16 mm ²
Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče	25 - 25 mm ²

Osigurač

Veličina osigurača	14 x 51
--------------------	---------

Poklopac, vrata

Mogućnost međusobnog zaključavanja	Da
------------------------------------	----

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da

Ilustracije / crteži

