



LS604

ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L51 - 3P+N

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Ύψος	107 mm
Πλάτος	105 mm
Βάθος	93 mm

Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων	4
---------------	---

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	50 A
Ονομαστικό ρεύμα φυσιγγίου	2 A 4 A 6 A 8 A 10 A 12 A 16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	6
-------------------	---

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Ονομαστική ροπή σύσφιξης	3,5 -3,5 Nm
--------------------------	-------------

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In	20,16 W
--	---------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Ράγα DIN
------------	----------

Τάση

Ονομαστική τάση μόνωσης Ui	690 V
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp	8 kV
Τύπος τροφοδοσίας τάσης	AC
Κατηγορία υπέρτασης σύμφωνα με το IEC 60947-1	3

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
---------------------------	------

Σύνδεση

Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς	16 - 16 mm ²
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς	25 - 25 mm ²

Ασφάλεια

Μέγεθος ασφάλειας	14 x 51
-------------------	---------

Κάλυμμα, πόρτα

Δυνατότητα κλειδώματος	Ναι
------------------------	-----

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

