



SPB015D

ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 15kA ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ SPB215x/415x

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	1
-------------------	---

Τάση

Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e	240 - 415 V
Συνεχής τάση λειτουργίας U_c σύμφωνα με το IEC 61643-1	275 V
Επίπεδο προστασίας τάσης U_p σύμφωνα με το IEC 61643-1	1,35 kV
Επίπεδο τάσης U_p L-N/PEN IEC 61643-11	1,35 kV

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης I_n 8 - 20 μ s L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	5 kA
--	------

Διαστάσεις

Ύψος	52,4 mm
Πλάτος	17,5 mm
Βάθος	55,3 mm

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-40 - 80 °C
-------------------------	-------------

Διαμόρφωση δικτύου

Είδος δικτύου	TN TT
---------------	----------

Standards

Κατηγορία απαιτήσεων IEC 61643	T2
--------------------------------	----

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Ονομαστική ροπή σύσφιξης	3 - 3 Nm
--------------------------	----------

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνα με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι