



LF590G

Fusível 22x58 gG 100A 500V

Características técnicas

Fusível

Características do fusível	gG
Dimensão do fusível	22 x 58

Intensidade de corrente

Corrente nominal	100 A
------------------	-------

Potência

Potência total dissipada em IN	9 W
--------------------------------	-----

Principais atributos elétricos

Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn AC de acordo com a IEC60898-1	120 kA
---	--------

Tensão

Tipo de alimentação de tensão	CA (abreviatura)
Tensão nominal	500 - 500 V

Arquitetura

Curva	C
-------	---

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim