



EER518

Czujnik ruchu wysokiego montażu 360° n/t

Właściwości techniczne

Wykrywanie

Kąt detekcji	360 - 360 °
Typ czujnika	Czujnik ruchu

Ustawienia

Zwłoczny	1 Min - 1 h
----------	-------------

Oświetlenie

Regulowana jasność reakcji	5- 2000 lx
----------------------------	------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	78 mm
Zalecana wysokość montażu	6 - 9 m

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Materiały

Materiał	Tworzywo sztuczne
----------	-------------------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP41
------------------------------------	------

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak