



EER518

Bewegingsm. Highbay 360°, opbouw, maakcontact , detectie 22x11 m

Technische eigenschappen

Detectie

Detectiehoek	360 - 360 °
Uitvoering sensor	Bewegingssensor

Instellingen

Tijdvertraging	1 Min - 1 h
----------------	-------------

Verlichting

Inschakelhelderheid instelbaar	5- 2000 lx
--------------------------------	------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Afmetingen

Inbouwdiepte	78 mm
Aanbevolen montagehoogte	6 - 9 m

Gebbruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Materiaal

Materiaal	Kunststof
-----------	-----------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP41
--	------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja