



EER518

Senzor Highbay, N/Ž, 360° stepeni, NO kontakt, visina ugradnje od 6m do 10m

Tehničke karakteristike

Detekcija

Ugao detekcije	360 - 360 °
Vrsta senzora	Senzor pokreta

Postavke

Vremenska odgoda	1 Min - 1 h
------------------	-------------

Rasvjeta

Podesiva odzivna svjetlina	5- 2000 lx
----------------------------	------------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Dimenzije

Ugrađena dubina	78 mm
Preporučena visina ugradnje	6 - 9 m

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 45 °C
-------------------	------------

Materijali

Materijal	Plastika
-----------	----------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP41
-------------------------------	------

Instalacija, montaža

Montiranje na	Nadgradna/NŽ
Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da