



EER518

Senzor Highbay, N/Ž, 360° stepeni, NO kontakt, visina ugradnje od 6m do 10m

#### Tehničke karakteristike

##### Detekcija

|                |                |
|----------------|----------------|
| Ugao detekcije | 360 - 360 °    |
| Vrsta senzora  | Senzor pokreta |

##### Postavke

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Vremenska odgoda | 1 Min - 1 h |
|------------------|-------------|

##### Rasvjeta

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Podesiva odzivna svjetlina | 5- 2000 lx |
|----------------------------|------------|

##### Frekvencija

|             |            |
|-------------|------------|
| Frekvencija | 50 - 60 Hz |
|-------------|------------|

##### Dimenzije

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Ugrađena dubina             | 78 mm   |
| Preporučena visina ugradnje | 6 - 9 m |

##### Uvjeti korištenja

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Radna temperatura | -5 - 45 °C |
|-------------------|------------|

##### Materijali

|           |          |
|-----------|----------|
| Materijal | Plastika |
|-----------|----------|

##### Sigurnost

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP41 |
|-------------------------------|------|

##### Instalacija, montaža

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Montiranje na                           | Montaža u zid/PŽ |
| Pogodno za korištenje na otvorenom/vani | Ne               |

##### Održivost

|                    |    |
|--------------------|----|
| Usklađeno sa REACH | Da |
| Usklađeno sa RoHS  | Da |