



EER518

## HIGHBAY ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Ανίχνευση

Γωνία ανίχνευσης	360 - 360 °
Τύπος αισθητήρα	Ανιχνευτής κίνησης

#### Ρυθμίσεις

Χρονική καθυστέρηση	1 Min - 1 h
---------------------	-------------

#### Φωτισμός

Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα απόκρισης	5- 2000 lx
-----------------------------------	------------

#### Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος	78 mm
Προτεινόμενο ύψος εγκατάστασης	6 - 9 m

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

#### Υλικά

Υλικό	Πλαστικό
-------	----------

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP41
---------------------------	------

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση
Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι

#### Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι