



LS703

## ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L58 - 3P

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Διαστάσεις

Ύψος	125 mm
Πλάτος	105 mm
Βάθος	96 mm

#### Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων	3
---------------	---

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	125 A
Ονομαστικό ρεύμα φυσιγγίου	16 A
	20 A
	25 A
	32 A
	40 A
	50 A
	63 A
	80 A
	100 A
	125 A

#### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	6
-------------------	---

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Ονομαστική ροπή σύσφιξης	4 - 4 Nm
--------------------------	----------

#### Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In	38,50 W
--	---------

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Ράγα DIN
------------	----------

#### Τάση

Ονομαστική τάση μόνωσης Ui	690 V
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp	8 kV
Τύπος τροφοδοσίας τάσης	AC
Κατηγορία υπέρτασης σύμφωνα με το IEC 60947-1	3

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
---------------------------	------

#### Σύνδεση

Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς	2,5 - 35 mm <sup>2</sup>
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς	2,5 - 50 mm <sup>2</sup>

#### Ασφάλεια

Μέγεθος ασφάλειας	22 x 58
-------------------	---------

#### Κάλυμμα, πόρτα

Δυνατότητα κλειδώματος	Ναι
------------------------	-----

#### Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

