



LS702

Nosač osigurača 2P 125A 690V L58 4M

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	125 mm
Širina	70 mm
Dubina	96 mm

Arhitektura

Broj polova	2
-------------	---

Električna struja

Nazivna struja	125 A
Nazivna struja osigurača	16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A

Kapacitet

Broj modula	4
-------------	---

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 40 °C
-------------------	------------

Instalacija, montaža

Nazivni zatezni moment	4 - 4 Nm
Montiranje na	DIN šina

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN	25,60 W
-----------------------------	---------

Napon

Nazivni izolacijski napon Ui	690 V
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp	8 kV
Vrsta napajanja	AC
Kategorija prenapona prema standardu IEC 60947-1	3

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Veza

Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za fleksibilne vodiče	2,5 - 35 mm ²
Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče	2,5 - 50 mm ²

Osigurač

Veličina osigurača	22 x 58
--------------------	---------

Poklopac, vrata

Mogućnost međusobnog zaključavanja	Da
------------------------------------	----

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da

Ilustracije / crteži

