



LS702

ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L58 - 2P

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Ύψος	125 mm
Πλάτος	70 mm
Βάθος	96 mm

Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων	2
---------------	---

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	125 A
Ονομαστικό ρεύμα φυσιγγίου	16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	4
-------------------	---

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Ονομαστική ροπή σύσφιξης	4 - 4 Nm
--------------------------	----------

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In	25,60 W
--	---------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Ράγα DIN
------------	----------

Τάση

Ονομαστική τάση μόνωσης Ui	690 V
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp	8 kV
Τύπος τροφοδοσίας τάσης	AC
Κατηγορία υπέρτασης σύμφωνα με το IEC 60947-1	3

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
---------------------------	------

Σύνδεση

Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς	2,5 - 35 mm ²
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς	2,5 - 50 mm ²

Ασφάλεια

Μέγεθος ασφάλειας	22 x 58
-------------------	---------

Κάλυμμα, πόρτα

Δυνατότητα κλειδώματος	Ναι
------------------------	-----

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

