



TYMS616D



Módulo de salidas, ON-OFF/persianas, 16/8 salidas, KNX Secure

Características técnicas

Configuración

Modo de configuración posible	ETS easy
-------------------------------	-------------

Conectividad

Con sistema de bus KNX	Sí
Con sistema de bus KNX radio	No

Dimensiones

Altura	90 mm
Profundidad	65 mm
Profundidad del montaje	65 mm
Número de unidades en ancho	8

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	16 A
----------------------------	------

Materiales

Colour	Gris claro
--------	------------

Equipo

Con interruptor para interruptor manual	Sí
Radiofrecuencia bidireccional	No

Corriente eléctrica

Consumo de corriente de bus (reposo)	3 mA
--------------------------------------	------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Potencia

Lámpara incandescente de potencia de 230 V.	2300 - 2300 W
Potencia de salida	2300 W
Lámpara incandescente y halógena de 230 V.	2300 W

Tensión

Tensión asignada de empleo en alterna	230 - 230 V
Tensión de alimentación del sistema	30 V DC vía bus
Tensión de servicio del BUS	21 - 32 V

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
-------------------------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 45 °C
-------------------------------	------------

Conexión

Sección transversal de conductor rígido	0.5 - 6 mm ²
Sección transversal de conductor flexible	0.5 - 4 mm ²

Texto

Función	Con funciones de seguridad para, p. ej., viento, lluvia, alarma Con función de posicionamiento para el ajuste de celosía veneciana y de láminas Con función de protección solar
Tipo de conexión	Con bornes de conexión QuickConnect

Sostenibilidad

Conforme RoHS	Sí
---------------	----