



TYMS646R



Verwarmingsactor + regeling 6-voudig, KNX Secure, 24/230 VAC

Technische karakteristieken

Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V
Hulpspanning	110 - 230 V

Elektrische Stroom

Max. schakelstroom	0,16 A
--------------------	--------

Afmetingen

Aantal breedte-eenheden	4
-------------------------	---

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----