



TYMS646R



Технічні характеристики

Підключення

Із системою шин KNX радіо Hi

Напруга

Робоча напруга шини 21 - 32 V

Допоміжний натяг 110 - 230 V

Електричний струм

Максимальний комутаційний струм 0,16 A

Розміри

Кількість модулів за шириною 4

Sustainability

Відповідність RoHS Так