



LF408G

Cilindrični osigurač 14x51 gG 8A

Tehničke karakteristike

Osigurač

Karakteristike osigurača	gG
Veličina osigurača	14 x 51

Električna struja

Nazivna struja	8 A
----------------	-----

Snaga

Ukupni gubitak snage pri I _N	1 W
---	-----

Glavne električne karakteristike

Nazivna kratkospojna prekidna moć I _{cn} AC prema IEC 60898-1	80 kA
--	-------

Napon

Vrsta napajanja	AC
Nazivni napon	690 - 690 V

Arhitektura

Krivulja	C
----------	---

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da