



TYMS620D



## Sterownik załączający 20-krotny, 16A c-load

### Właściwości techniczne

#### Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	ETS easy
--------------------------------	-------------

#### Łączność

Z magistralą KNX	Tak
Z systemem magistrali KNX radio	Nie

#### Wymiary

Wysokość	90 mm
Głębokość	65 mm
Zakres głębokości wbudowania	65 mm
Liczba jednostek szerokości	10

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

#### Materiały

Kolor	Jasnoszary
-------	------------

#### Sprzęt

Częstotliwość radiowa dwukierunkowa	Nie
Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznego	Tak

#### Prąd elektryczny

Pobór prądu magistrali w stanie beczynności	3 mA
---	------

#### Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

#### Moc

Żarówka 230 V	2300 - 2300 W
Moc wyjściowa	2300 W
Lampa żarowa 230 V i halogenowa	2300 W

#### Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe U <sub>e</sub> (AC)	230 - 230 V
Napięcie zasilania systemu	30 V DC poprzez magistralę
Napięcie robocze magistrali	21 - 32 V

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

#### Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	0.5 - 6 mm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	0.5 - 4 mm <sup>2</sup>

#### Dodatkowe informacje

Funkcja	Z funkcjami zabezpieczającymi, np. dla alarmu wiatru, deszczu Z funkcją pozycjonowania położenia rolety i pozycji lameli Z funkcją osłony przeciwsłonecznej
---------	---

#### Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----