



TYMS620D



## Atuador universal 20x 16A KNX Secure

### Características técnicas

#### Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS easy
--------------------------------	-------------

#### Conetividade

Ligação ao cabo bus KNX	Sim
Sistema bus RF KNX	Não

#### Dimensões

Altura	90 mm
Profundidade	65 mm
Profundidade da montagem	65 mm
Número de unidades de largura	10

#### Corrente elétrica

Corrente nominal	16 A
------------------	------

#### Materiais

Cor	Cinzeno-claro
-----	---------------

#### Equipamento

Com comando manual	Sim
Frequência RF bidirecional	Não

#### Corrente elétrica

Corrente absorvida bus (repouso)	3 mA
----------------------------------	------

#### Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Potência

Potência da lâmpada incandescente 230 V	2300 - 2300 W
Potência de saída	2300 W
Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V	2300 W

#### Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 230 V
Tensão de alimentação do sistema	30V DC via bus
Tensão de funcionamento do bus	21 - 32 V

#### Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

#### Conexão

Secção transversal de condutor rígido	0.5 - 6 mm <sup>2</sup>
Secção transversal de condutor flexível	0.5 - 4 mm <sup>2</sup>

#### Texto

Função	Com funções de segurança, p. ex., para vento, chuva, alarme Com função de posicionamento para estado de estore e posição das lâminas Com função de persiana
--------	---

#### Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----