



TYMS620D



Technické vlastnosti

Nastavení

Podporovaný režim nastavení	ETS easy
-----------------------------	-------------

Konektivita

Se sběrnicevým systémem KNX	Ano
Se sběrnicevým systémem KNX RF	Ne

Rozměry

Výška	90 mm
Hloubka	65 mm
Vestavná hloubka	65 mm
Počet jednotek šířky	10

Elektrický proud

Jmenovitý proud	16 A
-----------------	------

Materiál

Barva	Světle šedá
-------	-------------

Vybavení

Obousměrné rádiové frekvence	Ne
Se spínačem pro ruční přepínání	Ano

Elektrický proud

Spotřeba proudu sběrnice v klidovém stavu	3 mA
---	------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Výkon

Napájení žárovky 230 V	2300 - 2300 W
Výstupní výkon	2300 W
Žárovková a halogenová svítidla 230 V	2300 W

Napětí

Provozní napětí AC	230 - 230 V
Systémové napětí	30 V DC přes sběrnici
Provozní napětí nad sběrnici	21 - 32 V

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 45 °C
------------------	------------

Připojení

Průřez plného vodiče	0.5 - 6 mm ²
Průřez flexibilního vodiče	0.5 - 4 mm ²

Texty

Funkce	S bezpečnostními funkcemi např. pro vítr, déšť, alarm S funkcí polohování pro nastavení žaluzií a lamel S funkcí protisluneční ochrany
--------	--

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----