



TYMS620D



ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE 20 ΕΝΤΟΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / 10 ΡΟΛΩΝ PRO 16A C LOAD

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης	ETS easy
---------------------------------------	-------------

Συνδεσιμότητα

Με σύστημα bus KNX	Ναι
Με ασύρματο σύστημα KNX	Όχι

Διαστάσεις

Ύψος	90 mm
Βάθος	65 mm
Ενσωματωμένο βάθος	65 mm
Αριθμός μονάδων πλάτους	10

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	16 A
------------------	------

Υλικά

Χρώμα	Ανοιχτό γκρι
-------	--------------

Εξοπλισμός

Αμφίδρομη ραδιοσυχνότητα	Όχι
Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή	Ναι

Ηλεκτρικό ρεύμα

Κατανάλωση ρεύματος bus σε κατάσταση αδράνειας	3 mA
--	------

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Ισχύς

Ισχύς λαμπτήρα πυρακτώσεως 230 V	2300 - 2300 W
Ισχύς εξόδου	2300 W
Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου	2300 W

Τάση

Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue	230 - 230 V
Τροφοδοσία τάσης συστήματος	30 V DC μέσω bus
Τάση λειτουργίας μέσω bus	21 - 32 V

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
---------------------------	------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Σύνδεση

Διατομή άκαμπτου αγωγού	0.5 - 6 mm ²
Εύκαμπτος αγωγός διατομής	0.5 - 4 mm ²

Κείμενο

Λειτουργία	Με λειτουργίες ασφαλείας π.χ. για άνεμο, βροχή, συναγερμό Με θέσης των περσίδων και των ελασμάτων Με λειτουργία ηλιοπροστασίας
------------	--

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----