



TYMS620D



## Brytaktor 20 kanaler 16A C-last. KNX-Secure

### Tekniska egenskaper

#### Inställningar

Konfigurationsläge som stöds	ETS easy
------------------------------	-------------

#### Anslutning

Med bussystem KNX	Ja
Med bussystem KNX radio	Nej

#### Dimensioner

Höjd	90 mm
Djup	65 mm
Inbyggnadsdjup	65 mm
Antal breddenheter	10

#### Elektrisk ström

Märkström	16 A
-----------	------

#### Material

Färg	Ljusgrå
------	---------

#### Utrustning

Med brytare för manuell omkoppling	Ja
Radiofrekvens tvåvägs	Nej

#### Elektrisk ström

Bussens strömförbrukning i viloläge	3 mA
-------------------------------------	------

#### Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

#### Ström

Effekt glödlampa 230 V	2300 - 2300 W
Uteffekt	2300 W
230 V glöd- och halogenlampor	2300 W

#### Spänning

Märkdriftspänning Ue	230 - 230 V
Matningsspänning	30 V DC via buss
Driftspänning över buss	21 - 32 V

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45 °C
------------------	------------

#### Anslutning

Area solid ledare	0.5 - 6 mm <sup>2</sup>
Area flexibel ledare	0.5 - 4 mm <sup>2</sup>

#### Text

Funktion	Med säkerhetsfunktion, t.ex. för vind, regn, larm Med positioneringsfunktion för jalousi- och lamellposition Med solskyddsfunktion
----------	--

#### Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----