



LF304M

Industriële smeltpatroon 10x38 aM 4A

Technische karakteristieken

Zekering

Kenmerken zekering	aM
AT_FuseSize	10.3 x 38

Elektrische Stroom

Nominale stroom	4 A
-----------------	-----

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	0,31 W
----------------------------------	--------

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominaal kortsluitafschakelvermogen Icn AC volgens IEC60898-1	120 kA
---	--------

Spanning

Type voeding	AC
Nominale spanning	500 - 500 V

Architectuur

Curve	C
-------	---

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja