



EE636

Projecteur LED 12 W, banc

Caractéristiques techniques

Détection

Avec capteur de lumière	Non
-------------------------	-----

Commandes et indicateurs

Utilisable avec détecteur de mouvement	Non
--	-----

Installation, montage

Montage au plafond possible	Non
-----------------------------	-----

Éclairage

Température de couleur	4000 - 4000 K
------------------------	---------------

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK04
-------------------------	------

Équipement

Réglable	Oui
----------	-----

Éléments fournis

Ampoule fournie	Oui
-----------------	-----

Dimensions

Longueur	100 mm
Largeur	107 mm
Hauteur	140 mm

Éclairage

Flux lumineux	1200 lm
---------------	---------

Matière

Matériau	Plastique
----------	-----------

Éclairage

Nombre de lampes	12
------------------	----

Matière

Code RAL	9010
----------	------

Puissance

Puissance nominale du système	12 W
-------------------------------	------

Raccordement

Pour câblage traversant	Oui
-------------------------	-----

Installation, montage

Approprié pour un montage mural	Oui
---------------------------------	-----

Tension

Type de tension d'alimentation	AC
--------------------------------	----

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui