Tehnički list proizvoda
EE636



EE636

LED reflektor IP55, 12W 1200 lumena, bijeli

Tehničke karakteristike

Detekcija	
Sa svjetlosnim senzorom	Ne
Kontrole i indikatori	
Primjenjivo sa senzorom pokreta	Ne
Instalacija, montaža	
Moguća montaža na strop	Ne
Rasvjeta	
Boja temperature	4000 - 4000 K
Sigurnost	
Otpornost na udarce IK	IK04
Ingress Protection (IP) klasa	IP55
Oprema	
Podesivo	Da
Opseg isporuke	
Svjetiljka dolazi uz komplet	Da
Dimenzije	
Dužina	100 mm
Širina	107 mm
Visina	140 mm
Rasvjeta	
Lumen	1200 lm
Materijali	
Materijal	Plastika
Rasvjeta	
Broj svjetiljki/lampi	12
Materijali	
RAL kod	9010
Snaga	
Nazivni napon sistema	12 W
Veza	
Prikladno za prolazno ožičenje	Da
Instalacija, montaža	
Prikladno za montažu na zid	Da
Napon	
Vrsta napajanja	AC
Održivost	
REACh-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da