Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος
EE637



EE637

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 20W/2000LUMEN IP55 ΛΕΥΚΟΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ανίχνευση	
Με αισθητήρα φωτός	Όχι
Έλεγχοι και ενδείξεις	
Εφαρμόζεται με αισθητήρα κίνησης	Όχι
Εγκατάσταση, τοποθέτηση	
Δυνατότητα τοποθέτησης στην οροφή	Όχι
Φωτισμός	
Θερμότητα χρώματος	4000 - 4000 K
Ασφάλεια	
Αντοχή σε κρούση IK	IK04
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP55
Εξοπλισμός	
Ρυθμιζόμενο	Ναι
Πεδίο εφαρμογής	
Περιλαμβάνεται λάμπα	Ναι
Διαστάσεις	
Μήκος	164 mm
Πλάτος	107 mm
Ύψος	140 mm
Φωτισμός	
Lumen	2000 lm
Υλικά	
Υλικό	Πλαστικό
Φωτισμός	
Αριθμός λαμπτήρων	20
Υλικά	
Κωδικός RAL	9010
Ισχύς	
Σύστημα ονομαστικής ισχύος	20 W
Σύνδεση	
Κατάλληλο για χρήση ως κλέμα	Ναι
Εγκατάσταση, τοποθέτηση	
Κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση	Ναι
Τάση	
Τύπος τροφοδοσίας τάσης	AC
Βιωσιμότητα	
Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι