# Tehnički list proizvoda
EE638



EE638

**LED reflektor IP55, 30W 3000 lumena, bijeli**

## Tehničke karakteristike

| | |
|---|---|
| **Detekcija** | |
| Sa svjetlosnim senzorom | Ne |
| **Kontrole i indikatori** | |
| Primjenjivo sa senzorom pokreta | Ne |
| **Instalacija, montaža** | |
| Moguća montaža na strop | Ne |
| **Rasvjeta** | |
| Boja temperature | 4000 - 4000 K |
| **Sigurnost** | |
| Otpornost na udarce IK | IK04 |
| Ingress Protection (IP) klasa | IP55 |
| **Oprema** | |
| Podesivo | Da |
| **Opseg isporuke** | |
| Svjetiljka dolazi uz komplet | Da |
| **Dimenzije** | |
| Dužina | 226 mm |
| Širina | 136 mm |
| Visina | 141 mm |
| **Rasvjeta** | |
| Lumen | 3000 lm |
| **Materijali** | |
| Materijal | Plastika |
| **Rasvjeta** | |
| Broj svjetiljki/lampi | 30 |
| **Materijali** | |
| RAL kod | 9010 |
| **Snaga** | |
| Nazivni napon sistema | 30 W |
| **Veza** | |
| Prikladno za prolazno ožičenje | Da |
| **Instalacija, montaža** | |
| Prikladno za montažu na zid | Da |
| **Napon** | |
| Vrsta napajanja | AC |
| **Održivost** | |
| REACh-bez SVHC | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |