



EE638

LED reflektor IP55, 30W 3000 lumena, bijeli

Tehničke karakteristike

Detekcija

Sa svjetlosnim senzorom	Ne
-------------------------	----

Kontrole i indikatori

Primjenjivo sa senzorom pokreta	Ne
---------------------------------	----

Instalacija, montaža

Moguća montaža na strop	Ne
-------------------------	----

Rasvjeta

Boja temperature	4000 - 4000 (unece.unit.KEL)
------------------	------------------------------

Sigurnost

Otpornost na udarce IK	IK04
------------------------	------

Oprema

Podesivo	Da
----------	----

Opseg isporuke

Svjetiljka dolazi uz komplet	Da
------------------------------	----

Dimenzije

Dužina	226 mm
Širina	136 mm
Visina	141 mm

Rasvjeta

Lumen	3000 lm
-------	---------

Materijali

Materijal	Plastika
-----------	----------

Rasvjeta

Broj svjetiljki/lampi	30
-----------------------	----

Materijali

RAL kod	9010
---------	------

Snaga

Nazivni napon sistema	30 W
-----------------------	------

Veza

Prikladno za prolazno ožičenje	Da
--------------------------------	----

Instalacija, montaža

Prikladno za montažu na zid	Da
-----------------------------	----

Napon

Vrsta napajanja	AC
-----------------	----

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
--------------------	----

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----