



EE632

Projecteur LED 12 W avec détecteur de mouvement, blanc

Caractéristiques techniques

Détection

Avec capteur de lumière Oui

Commandes et indicateurs

Utilisable avec détecteur de mouvement Oui

Installation, montage

Montage au plafond possible Non

Éclairage

Température de couleur 4000 - 4000 K

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK04

Classe de protection (IP) IP55

Équipement

Réglable Oui

Éléments fournis

Ampoule fournie Oui

Dimensions

Longueur 100 mm

Largeur 127 mm

Hauteur 140 mm

Éclairage

Flux lumineux 1200 lm

Matière

Matériau Plastique

Éclairage

Nombre de lampes 12

Matière

Code RAL 9010

Puissance

Puissance nominale du système 12 W

Raccordement

Pour câblage traversant Oui

Installation, montage

Approprié pour un montage mural Oui

Tension

Type de tension d'alimentation AC

Durabilité

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui