



EE632

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 12W/1200LUMEN ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ IP55 ΛΕΥΚΟΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ανίχνευση

Με αισθητήρα φωτός Ναι

Έλεγχοι και ενδείξεις

Εφαρμόζεται με αισθητήρα κίνησης Ναι

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Δυνατότητα τοποθέτησης στην οροφή Όχι

Φωτισμός

Θερμότητα χρώματος 4000 - 4000 K

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK IK04

Εξοπλισμός

Ρυθμιζόμενο Ναι

Πεδίο εφαρμογής

Περιλαμβάνεται λάμπα Ναι

Διαστάσεις

Μήκος 100 mm

Πλάτος 127 mm

Ύψος 140 mm

Φωτισμός

Lumen 1200 lm

Υλικά

Υλικό Πλαστικό

Φωτισμός

Αριθμός λαμπτήρων 12

Υλικά

Κωδικός RAL 9010

Ισχύς

Σύστημα ονομαστικής ισχύος 12 W

Σύνδεση

Κατάλληλο για χρήση ως κλέμα Ναι

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση Ναι

Τάση

Τύπος τροφοδοσίας τάσης AC

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι