



EE633

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 20W/2000LUMEN ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ IP55 ΛΕΥΚΟΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ανίχνευση

Με αισθητήρα φωτός	Ναι
--------------------	-----

Έλεγχοι και ενδείξεις

Εφαρμόζεται με αισθητήρα κίνησης	Ναι
----------------------------------	-----

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Δυνατότητα τοποθέτησης στην οροφή	Όχι
-----------------------------------	-----

Φωτισμός

Θερμότητα χρώματος	4000 - 4000 K
--------------------	---------------

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	IK04
---------------------	------

Εξοπλισμός

Ρυθμιζόμενο	Ναι
-------------	-----

Πεδίο εφαρμογής

Περιλαμβάνεται λάμπα	Ναι
----------------------	-----

Διαστάσεις

Μήκος	164 mm
Πλάτος	127 mm
Ύψος	140 mm

Φωτισμός

Lumen	2000 lm
-------	---------

Υλικά

Υλικό	Πλαστικό
-------	----------

Φωτισμός

Αριθμός λαμπτήρων	20
-------------------	----

Υλικά

Κωδικός RAL	9010
-------------	------

Ισχύς

Σύστημα ονομαστικής ισχύος	20 W
----------------------------	------

Σύνδεση

Κατάλληλο για χρήση ως κλέμα	Ναι
------------------------------	-----

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση	Ναι
-----------------------------------	-----

Τάση

Τύπος τροφοδοσίας τάσης	AC
-------------------------	----

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
-------------------------------	-----

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----