



L50603

**Nosač osigurača, 1P+N 32A 400V L38**

**Tehničke karakteristike**

**Dimenzije**

Visina	77 mm
Širina	17,50 mm
Dubina	75 mm

**Arhitektura**

Broj polova	2
Tip pola	1P+N

**Električna struja**

Nazivna struja	32 A
Nazivna struja osigurača	2 A 4 A 6 A 8 A 10 A 12 A 16 A 20 A 25 A 32 A

**Kapacitet**

Broj modula	1
-------------	---

**Uvjeti korištenja**

Radna temperatura	-5 - 40 °C
-------------------	------------

**Instalacija, montaža**

Nazivni zatezni moment	1,80 - 1,80 Nm
Montiranje na	DIN šina

**Snaga**

Ukupni gubitak snage pri IN	1,50 W
-----------------------------	--------

**Napon**

Vrsta napajanja	AC
-----------------	----

**Sigurnost**

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

**Veza**

Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za fleksibilne vodiče	10 - 10 mm <sup>2</sup>
Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče	16 - 16 mm <sup>2</sup>

**Osigurač**

Veličina osigurača	10 x 38
--------------------	---------

**Poklopac, vrata**

Mogućnost međusobnog zaključavanja	Ne
------------------------------------	----

**Održivost**

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----

Ilustracije / crteži

