



L50603

Nosač osigurača, 1P+N 32A 400V L38

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	77 mm
Širina	17,50 mm
Dubina	75 mm

Arhitektura

Broj polova	2
-------------	---

Električna struja

Nazivna struja	32 A
Nazivna struja osigurača	2 A
	4 A
	6 A
	8 A
	10 A
	12 A
	16 A
	20 A
	25 A
	32 A

Kapacitet

Broj modula	1
-------------	---

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 40 °C
-------------------	------------

Instalacija, montaža

Nazivni zatezni moment	1,80 - 1,80 Nm
Montiranje na	DIN šina

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN	1,50 W
-----------------------------	--------

Napon

Vrsta napajanja	AC
-----------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Veza

Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za fleksibilne vodiče	10 - 10 mm ²
Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče	16 - 16 mm ²

Osigurač

Veličina osigurača	10 x 38
--------------------	---------

Poklopac, vrata

Mogućnost međusobnog zaključavanja	Ne
------------------------------------	----

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----

Ilustracije / crteži

