



LF402M

**Industriële smeltpatroon 14x51 aM 2A**

**Technische karakteristieken**

**Zekering**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Kenmerken zekering | aM      |
| AT_FuseSize        | 14 x 51 |

**Elektrische Stroom**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Nominale stroom | 2 A |
|-----------------|-----|

**Vermogen**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 0,24 W |
|----------------------------------|--------|

**Belangrijkste elektrische eigenschappen**

|   |       |
|---|-------|
| Nominaal kortsluitafschakelvermogen Icn AC volgens IEC60898-1 | 80 kA |
|---|-------|

**Spanning**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Type voeding      | AC          |
| Nominale spanning | 690 - 690 V |

**Architectuur**

|       |   |
|-------|---|
| Curve | C |
|-------|---|

**Duurzaamheid**

|               |    |
|---------------|----|
| Halogeenvrij  | Ja |
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |