



EVN011



Univerzální stmívač LED, CFL a žárovky 300W

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí	230 - 230 V
Provozní napětí AC	230 - 230 V

Konektivita

Se sběrnicevým systémem KNX RF	Ne
--------------------------------	----

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiál

Barva	Šedá
Kód RAL	7035
Materiál	Umělá hmota

Rozměry

Výška	90 mm
Šířka	17,50 mm
Hloubka	65 mm

Výkon

Příkon během provozu	2,10 VA
----------------------	---------

Architektura

Řídící/ovládací prvek	Jednoduché tlačítko
-----------------------	---------------------

Výkon

Spotřeba energie v pohotovostním režimu	0,2 W
Žárovková a halogenová svítidla 230 V	300 W
Napájení žárovky	300 - 300 W

Osvětlení

Stmívatelné LED svítidlo 230 V	60 - 60 W
Výkon LED svítidla	60 W

Podmínky použití

Provozní teplota	-10 - +45 °C
------------------	--------------

Připojení

Průřez plného vodiče	1.5 - 6 mm ²
Průřez flexibilního vodiče	1.5 - 6 mm ²

Kapacita

Počet modulů	1
--------------	---

Texty

Princip stmívání	Automatická detekce zatížení
Pojistka	S elektronickou ochranou proti zkratu a přetížení
Způsob montáže	Pro montáž na nosnou lištu DIN
Typ připojení	Se šroubovými svorkami

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----