



EVN011



ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΡΑΓΑΣ 60W LED STANDARD

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e	230 - 230 V
Τάση λειτουργίας	230 - 230 V

Συνδεσιμότητα

Με ασύρματο σύστημα KNX	Όχι
-------------------------	-----

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Υλικά

Χρώμα	Γκρι
Κωδικός RAL	7035
Υλικό	Πλαστικό

Διαστάσεις

Ύψος	90 mm
Πλάτος	17,50 mm
Βάθος	65 mm

Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος κατά τη λειτουργία	2,10 VA
--------------------------------------	---------

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	Μονό μπουτόν πίεσης
------------------------------	---------------------

Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής	0,2 W
Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου	300 W
Ισχύς λάμπας πυρακτώσεως	300 - 300 W

Φωτισμός

Λαμπτήρας LED 230 V με δυνατότητα dimming	60 - 60 W
Ισχύς λαμπτήρα LED	60 W

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 - +45 °C
-------------------------	--------------

Σύνδεση

Διατομή άκαμπτου αγωγού	1.5 - 6 mm ²
Εύκαμπτος αγωγός διατομής	1.5 - 6 mm ²

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	1
-------------------	---

Κείμενο

Αρχή ρύθμισης φωτισμού	Αυτόματη ανίχνευση φορτίου
Ασφάλεια	Ασφαλές έναντι ηλεκτρονικού βραχυκυκλώματος και υπερφόρτισης
Τρόπος εγκατάστασης	Για τοποθέτηση σε ράγα DIN
Είδος σύνδεσης	Με βιδωτούς ακροδέκτες

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----